

Käyttöopas vesitiiviin Bluetooth 5.0 aktiivisuusrannekkeen C20 käyttöön



Tiedot:


- Näyttö 80 x 160 pikselin kosketusnäyttö
- Bluetooth: v5.0 BLE
- Akun kapasiteetti: 110mAh
- Työaika: noin 7 - 20 päivää
- Vedenpitävyyslaatu: IP68
- Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus: Android 4.4 ja uudemmat, iOS 8.0 ja uudemmat
- Mitat: noin 20mm x 12mm
- Rannekkeen mitat: noin 70 - 224 mm



1. Näyttö
2. Kosketusnäppäin
3. USB-liitin
4. Sykeanturi
5. TPU-hihna

Aktiivisuusrannekkeen lataaminen

Irrota ranneke varovasti ja kytke se tietokoneeseen tai laturiin (ei sisälly toimitukseen).




Sovelluksen kanssa synkronoiminen

Ensinnäkin sinun on ladattava "CC Band" -sovellus Google Play Kaupasta Androidille tai App Storesta iOS-laitteille.

Varmista ennen yhteyden muodostamista, että aktiivisuusrannekkeeseen on kytketty virta ja että Bluetooth on kytketty päälle älypuhelimessa.

Yhdistä itse sovellus aktiivisuusrannekkeeseen siirtymällä näytön alareunassa olevaan valikkoon ja napsauttamalla "linkki"-kuvaketta päästäksesi pariliitäntäruutuun. Kun pariliität aktiivisuusrannekkeen älypuhelimkeen, sovelluksen ja rannekkeen tietojen synkronointi kestää muutaman sekunnin.



Huomioithan: Aktiivisuusrannekeken on liityttävä sovellukseen. Älä yhdistä sitä suoraan älypuhelimkeen.

Kun aktiivisuusranneke on muodostettu pariaksi laitteesi kanssa, yhteyskuvake muuttuu irrotetusta (vasen) kytkettyyn (oikea), kuten alla olevassa kuvassa.

